

STYLEA

5920UJI065L51-10 DOM27

EAN 4031582335835



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

PERFORMANSE

Performanse kotrljanja	● ● ● ● ○
Buka u pokretu	● ● ● ● ○
Ishrana	● ● ● ● ○
otpornost na rdju	● ● ● ● ○

OSNOVNI ATRIBUTI

Naziv proizvoda	Stylea
Tip	Okretanje Tocak
Standard	EN12528 - točkovi za nameštaj
Nosivost na 3 km/h	50 kg
Električni provod	no
nerdjajući	no
Statički Nosivost	100 kg
Temperaturni opseg (Minimalno)	-10 °C
Opseg temperature (maksimalni)	40 °C
Sveukupna visina	68 mm
Ukupna širina	42 mm
Ukupna težina	0.1 kg

KUCISTE

Materijal kućišta	poliamid
oblik viljuska	kuciste za dva Tocak
okretni lezaj	stablo , okretanje
okretni radijus	53 mm
Otpor okretanju	106 mm
Prečnik kupole	27 mm

TOCAK

Materijal za telo	poliamid
materijal omotaca	Termoplastična guma
Nošenje	klizni lezaj sa caura cevi
osovina	Zaobilaženje
stitnici omotaca	Bez stražara
Prečnik	65 mm
Širina omotac	7 mm
Teškoća gazećeg omotac (A)	87 Šora A

PRILAGOĐAVANJE

Tip uklapanja	zatvorena rupa za postavljanje B10
dimenzija rupa sraf	10 mm

STYLEA

5920UJI065L51-10 DOM27

EAN 4031582335835



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings

