



图片可能与原产品不同

表现

滚动性能	●●●○○
运动噪音	●●●●○
损耗	●●●○○
耐腐蚀性	●●●○○

核心属性

产品名称	Agila
外壳类型	万向脚轮
标准	EN12530 - 设备脚轮
3 km/h的载重	80 kg
导电	是
不锈	否
静态载重	160 kg
温度范围 (最低)	-20 °C
最高温度范围	60 °C
总高	135 mm
总宽度	60 mm
总重量	0.59 kg

支架

外壳材料	钢板, 中号
支架形状	宽
旋转轴承	两个钢珠滚道
颜色	蓝色钝化
偏移量	38 mm
旋转半径	88 mm
转向干涉	176 mm
圆顶直径	60 mm

轮子

轮体材料	聚丙烯, 导电
胎面材料	热塑性橡胶, 导电
轴承	滑动轴承
轮子颜色	银灰色 (类似 RAL7001)
侧盖	无螺纹护罩
直径	100 mm
胎面宽度	32 mm
轮体宽度	32 mm
胎面硬度 (A)	87 岸 A

固定件

固定件类型	矩形板
上板长	77 mm
上板宽	67 mm
上板孔长度 (最小)	46.5 mm
上板孔长度 (最大)	51.5 mm
上板孔宽度 (最小)	56 mm
上板孔宽度 (最大)	61.5 mm
上板孔直径	8.5 mm

AGILA

2470YGO100P50

EAN 4031582343380

订单号 00036788

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

