



A imagem pode diferir do produto original

#### DESEMPENHO

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Desempenho do rolamento | ● ● ● ○ ○ |
| Ruído de movimento      | ● ● ● ○ ○ |
| Desgaste                | ● ● ● ○ ○ |
| Resistência à corrosão  | ● ● ● ● ○ |

#### ATRIBUTOS PRINCIPAIS

|                                   |                                         |
|-----------------------------------|-----------------------------------------|
| Nome do produto                   | Galea                                   |
| Tipo                              | Rodízio giratório com travão direcional |
| Padrão                            | EN12530 - Rodízios para Dispositivos    |
| Capacidade de carga a 3 km/h      | 80 kg                                   |
| Capacidade de carga estática      | 160 kg                                  |
| Intervalo de temperatura (mínimo) | -20 °C                                  |
| Intervalo de temperatura (Máximo) | 60 °C                                   |
| Altura total                      | 162 mm                                  |
| Peso geral                        | 0,552 kg                                |

#### RODA

|                            |                                   |
|----------------------------|-----------------------------------|
| Material do centro da roda | Polipropileno                     |
|                            | macio                             |
| Material do piso da roda   | Borracha sólida, não deixa marcas |
| Rolamento                  | Rolamento de esferas de precisão  |
| Anti-fios                  | Com anti-fios                     |
| Diâmetro                   | 125 mm                            |
| Largura do Piso            | 32 mm                             |
| Dureza do Piso (A)         | 75 Shore A                        |

#### SUPORTE

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Material                | Poliamida             |
| Em Forma de Garfo       | Fechado               |
| Rolamento giratório     | Duas filas de esferas |
| Offset                  | 40 mm                 |
| Interferência giratória | 205 mm                |

#### ENCAIXE

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Tipo de fixação  | Furo da rosca |
| Diâmetro do furo | 12 mm         |

# GALEA

5071PIP125P30-12

EAN 4031582354232



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DESENHOS TÉCNICOS

