

NOVATECH

FTP 250x80-Ø25 HL92

EAN 4031582319415



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

КОЛЕЛО


Материал на тялото	Чугун
Материал на резбата	Полиуретан, Пресовано
Лагер	Прецизен сачмен лагер
Цвят на Колело	Медено жълто (RAL1005)
Предпазители за резби	С предпазно устройство за резба
Диаметър	250 mm
Ширина на Резба	80 mm
Диаметър на отворите Ос	25 mm
Дължина на центъра	92 mm
Ширина на тялото	80 mm
Твърдост на Резба (A)	92 Бръснач A
Твърдост на Резба (D)	42 Бръснач D

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката	● ● ● ● ● ○
Шум от движение	● ● ● ● ○ ○
Привличане	● ● ● ● ● ○
Устойчив на корозия	● ● ● ● ○ ○

ОСНОВНИ АТРИБУТИ

Име на продукта	Novatech
Тип	Колело
Стандартен	EN12533 – Тежкотоварни колела
Товароносимост при 4 км/ч	2160 kg
Товароносимост при 6 км/ч	1800 kg
Електропроводим	Не
Неръждаемост	Не
Статичен Товароносимост	3600 kg
Температурен диапазон (минимален)	-10 °C
Температурен диапазон (максимален)	60 °C
Общо тегло	9.22 kg




NOVATECH

FTP 250x80-025 H192

EAN 4031582319415

Номер на поръчка: 100800997



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.