

# PURETECH AIR

PPO400X100-Ø20 HL74 4PR TFR

EAN 4031582394078



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imagen puede diferir del producto original

## ARO

Material del cuerpo	Polipropileno
	blando
Material de la banda de rodadura	Neumático, perfil de línea
Cojinete	Cojinete liso
Protectores de hilo	Sin protector de roscas
Diámetro	400 mm
Ancho de Banda de rodadura	100 mm
Diámetro del agujero del Eje	20 mm
Longitud del cubo	74 mm
Dureza de la Banda de rodadura (A)	55 Shore A

## RENDIMIENTO

Rendimiento del rodillo	● ● ● ○ ○
Ruido de movimiento	● ● ● ○ ○
Desgaste	● ● ● ○ ○
Resistencia a la corrosión	● ● ● ○ ○

## ATRIBUTOS PRINCIPALES

Nombre del producto	Puretech air
Tipo	Aro
Capacidad de carga a 3 km/h	140 kg
Capacidad de carga estática	280 kg
Peso total	1,89 kg

# PURETECH AIR

PPO400X100-Ø20 HL74 4PR TFR

EAN 4031582394078



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DIBUJOS TÉCNICOS

---

