

STORA

2875QMP125P30-13

EAN 4031582302455



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ● ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ● ○
Verloop	● ● ● ● ○
Corrosieweerstand	● ● ● ● ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Stora
Type	Zwenkwiel met wielrem
Standaard	EN12530 - Apparaten zwenkwielen
Draagvermogen bij 3 km/u	80 kg
Elektrisch geleidend	Nee
Roestvrij	Nee
Statisch Draagvermogen	160 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-25 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	60 °C
Totale hoogte	153 mm
Totale breedte	74 mm
Totaal gewicht	0,72 kg

VORK

Materiaal van de behuizing	Staalplaat, medium
Vork Vorm	Speciale functie
Zwenklager	Dubbele kogeldraaikrans
Kleur	Blauw gepassiveerd
Offset	40 mm
Zwenk radius	102,5 mm
Uitzwenking	205 mm
Diameter koepel	65 mm

WIEL

Wielkern materiaal	Polyurethaan Gespoten
Materiaal loopvlak	Spoorkranswielen
Lager	Precisiekogellagers
Kleur Wiel	Leigrijs (RAL7015)
Afdekkapjes	Met afdekkapjes
Diameter	125 mm
Breedte Loopvlak	32 mm
Breedte wielkern	32 mm
Hardheid van het loopvlak (D)	59 Shore D

BEVESTIGING

Type bevestiging	Boutgat
Diameter boutgat diameter	13 mm

STORA

2875QMP125P30-13

EAN 4031582302455

Bestelnummer 00034015
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

