

## STORA

2875QMP125P30-13

EAN 4031582302455



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

## PRESTATIES

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Rolprestaties     | ● ● ● ● ○ |
| Bewegingsgeluid   | ● ● ● ● ○ |
| Verloop           | ● ● ● ● ○ |
| Corrosieweerstand | ● ● ● ● ○ |

## KERNKENMERKEN

|                                     |                                 |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| Productnaam                         | Stora                           |
| CO <sub>2</sub> -uitstoot (scope 3) | 2.66                            |
| Type                                | Zwenkwiel met wielrem           |
| Standaard                           | EN12530 - Apparaten zwenkwielen |
| Draagvermogen bij 3 km/u            | 80 kg                           |
| Elektrisch geleidend                | Nee                             |
| Roestvrij                           | Nee                             |
| Statisch Draagvermogen              | 160 kg                          |
| Temperatuurbereik (minimaal)        | -25 °C                          |
| Temperatuurbereik (maximaal)        | 60 °C                           |
| Totale hoogte                       | 153 mm                          |
| Totale breedte                      | 74 mm                           |
| Totaal gewicht                      | 0,72 kg                         |

## VORK

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| Materiaal van de behuizing | Staalplaat, medium      |
| Vork Vorm                  | Speciale functie        |
| Zwenklager                 | Dubbele kogeldraaikrans |
| Kleur                      | Blauw gepassiveerd      |
| Offset                     | 40 mm                   |
| Zwenk radius               | 102,5 mm                |
| Uitzwenking                | 205 mm                  |
| Diameter koepel            | 65 mm                   |

## WIEL

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Wielkern materiaal            | Polyurethaan Gespoten |
| Materiaal loopvlak            | Spoorkranswielen      |
| Lager                         | Precisiekogellagers   |
| Kleur Wiel                    | Leigrijs (RAL7015)    |
| Afdekkapjes                   | Met afdekkapjes       |
| Diameter                      | 125 mm                |
| Breedte Loopvlak              | 32 mm                 |
| Breedte wielkern              | 32 mm                 |
| Hardheid van het loopvlak (D) | 59 Shore D            |

## BEVESTIGING

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Type bevestiging          | Boutgat |
| Diameter boutgat diameter | 13 mm   |

# STORA

2875QMP125P30-13

EAN 4031582302455

Bestelnummer 00034015  
Producttekeningen



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

