

INTEGRAL TWIN

2940USX100R05-32 9002 W

EAN 4031582341300
Broj porudžbine 00063376



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

PERFORMANSE

Performanse kotrljanja	● ● ● ● ●
Buka u pokretu	● ● ● ○ ○
Ishrana	● ● ● ● ○
otpornost na rdju	● ● ● ○ ○

OSNOVNI ATRIBUTI

Naziv proizvoda	Integral twin
Tip kućišta	Okretanje Tocak
Standard	EN12531 - Bolnički stolovi
Nosivost na 3 km/h	125 kg
Nosivost na 4 km/h	125 kg
Električni provod	✓
Statički Nosivost	375 kg
Temperaturni opseg (Minimalno)	-25 °C
Opseg temperature (maksimalni)	80 °C
Sveukupna visina	129 mm
Ukupna širina	63 mm
Ukupna težina	1,175 kg
Sertifikacija	Ispitano i nadgledano od strane TÜV Süd

TOCAK

Materijal za telo	poliamid
materijal omotaca	Poliuretan, liveno, električno provodljiv
Nošenje	precizini kuglicni lezaj, zapečaceno
Boja Tocak	Siva bela (RAL9002)
stitnici omotaca	Sa threadguard
Prečnik	100 mm
Širina omotac	15 mm
Širina tela	15 mm
Teškoća gazećeg omotac (A)	91 Šor A
Teškoća gazećeg omotac (D)	40 Šor D

KUCISTE

Materijal	Čelični list, srednji
oblik viljuska	kuciste za dva Tocak
okretni lezaj	precizini kuglicni lezaj
Boja	Siva bela (RAL9002)
ofset	31 mm
okretni radijus	85 mm
Otpor okretanju	170 mm
Prečnik kupole	61,5 mm

PRILAGOĐAVANJE

Tip uklapanja	stablo, okrugla
Prečnik sraf	32 mm
Dužina sraf	45 mm
Položaj sraf	7 mm
Količina otvora za montiranje sraf	2
Savet	Kreveti za pranje moraju biti zapečaceno u oblasti za montažu od strane proizvođača bolničkog kreveta.

DODATNE INFORMACIJE

Perivo prema AK-BWA



Nemačka
nagrada Dizajn



Red Dot Dizajn
Award

INTEGRAL TWIN

2940USX100R05-32 9002 W

EAN 4031582341300
Broj porudžbine 00063376



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNIČKI CRTEŽI



Nemačka
nagrada Dizajn



Red Dot Dizajn
Award