

GALEA

5070PJP100R05-22X40 TRP

EAN 4031582395143



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

PERFORMANSE

Performanse kotrljanja	● ● ● ● ○
Buka u pokretu	● ● ● ● ○
Ishrana	● ● ● ● ○
otpornost na rdju	● ● ● ○ ○

OSNOVNI ATRIBUTI

Naziv proizvoda	Galea
Tip	Okretanje Tocak
Standard	EN12530 - Kastori uređaja
Nosivost na 3 km/h	100 kg
Statički Nosivost	200 kg
Temperaturni opseg (Minimalno)	-20 °C
Opseg temperature (maksimalni)	60 °C
Sveukupna visina	139 mm
Ukupna širina	66 mm
Ukupna težina	0,569 kg

TOCAK

Materijal za telo	polipropilen
materijal omotaca	Termoplastična guma
Nošenje	precizini kuglicni lezaj
stitnici omotaca	Sa threadguard
Prečnik	100 mm
Širina omotac	30 mm
Teškoća gazećeg omotac (A)	87 Šora A

KUCISTE

Materijal	poliamid
oblik viljuskas	Zatvoreno
okretni lezaj	Dve lopte
ofset	40 mm
okretni radijus	90 mm
Otpor okretanju	180 mm
Prečnik kupole	59 mm

PRILAGOĐAVANJE

Tip uklapanja	stablo, okrugla
Prečnik sraf	22 mm
Dužina sraf	40 mm

GALEA

5070PJP100R05-22X40 TRP

EAN 4031582395143



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNIČKI CRTEŽI

