

# ALPHA

3470PVR125P63

EAN 4031582304213



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

## ACTUACIÓ

Actuació Roll ●●●○○

El soroll del moviment ●●●○○

Atràcia ●●○○○

Resistència a a la corrosió ●●●○○

## ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte	Alpha
Tipus	Rueda giratoria Rueda
Tracidad de carga a 4 km/h	100 kg
Tracidad de carga estàtica	200 kg
Temperatura (mínim)	-20 °C
Temperatura màxima (màxim)	60 °C
Alçada total	161 mm
Pes total	1,728 kg

## RODA

Material corporal	Polipropilè
Material de la banda de rodadura	Goma massissa negres, negres
El Bearing	Roamiento de rodillos
Eix	Estirada de nou
Protectors de fil	Sense vigilància
Diametralització	125 mm
Banda de rodadura ample	37 mm
La duresa del Banda de rodadura (A)	85 Shore A

## SUPORT

Material	Acer, pesada
Forquilla Forma	Ample
Scamiento giratorio	Dues curses de ball
Desplaçament	55 mm
Scio de giro	117,5 mm
Sterferencia de giro	235 mm

## FITACIÓ

Tipus de Fitting	Placa rectangular
Placa llarga	137 mm
Placa ampla	105 mm
Longitud del forat de placa (màxim)	105 mm
Amplària del forat de placa (Minimum)	75 mm
Amplària del forat de placa (màxim)	80 mm
Placa de diàmetre	11 mm

# ALPHA

3470PVR125P63

EAN 4031582304213



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DIBUIXOS TÈCNICS

