



La imatge pot diferir del producte original.

ACTUACIÓ

Actuació Roll	● ● ● ● ○
El soroll del moviment	● ● ● ● ○
Atràcia	● ● ● ● ○
Resistència a la corrosió	● ● ● ● ○

ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte	ICS
Tipus	Rueda giratoria Rueda
Tracidad de carga a 3 km/h	100 kg
Conducció elèctrica	No
Inoxidable	No
Tracidad de carga estàtica	200 kg
Temperatura (mínim)	-10 °C
Temperatura màxima (màxim)	40 °C
Alçada total	141 mm
Àmplia general	52 mm
Pes total	0,56 kg

SUPORT

Material d'habitatge	Poliamida
Forquilla Forma	Escàs
Scamiento giratorio	Espiga, Swiveling
Color	Verd de plata (RAL7001)
Desplaçament	38 mm
Scio de giro	87 mm
Sterferencia de giro	174 mm
Dome Dictel	52 mm

RODA

Material corporal	Poliamida
Material de la banda de rodadura	Poliuretà, Injectat
El Bearing	Rodament de boles de precisió
Roda de color	Verd de plata (RAL7001)
Protectors de fil	Guàrdia integrada
Diàmetralització	100 mm
Banda de rodadura ample	32 mm
Corporació ample	32 mm
La duresa del Banda de rodadura (A)	92 Shore A
La duresa del Banda de rodadura (D)	42 Shore D

FITACIÓ

Tipus de Fitting	Placa rectangular
Placa llarga	77 mm
Placa ampla	67 mm
Longitud del forat de placa (Minimum)	46,5 mm
Longitud del forat de placa (màxim)	51,5 mm
Amplària del forat de placa (Minimum)	56 mm
Amplària del forat de placa (màxim)	61,5 mm
Placa de diàmetre	8,5 mm

Product Drawings

