

# FOOTMASTER

## FOOT MASTER GAGD-125-ASF-HUD

EAN 4031582495294

Номер на поръчката 00800104



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

### ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката ○○○○○

Шум от движение ○○○○○

Привличане ○○○○○

Устойчив на корозия ○○○○○

### ОСНОВНИ АТРИБУТИ

Име на продукта Footmaster

Тип Въртящ се Колело

Товароносимост при 3 км/ч 440 kg

Температурен диапазон (минимален) -10 °C

Температурен диапазон (максимален) 90 °C

Обща височина 175 mm

Обща ширина 128 mm

Общо тегло 10,68 kg

### КОЛЕЛО

Лагер	Необорудван център
Диаметър	125 mm
Ширина на Резба	35 mm
Ширина на тялото	35 mm

### ВИЛКА

Изместване	33 mm
Радиус на завъртане	100 mm
Интерференция при завъртане	200 mm
Диаметър на купол	130 mm

### ПРИЛЯГАНЕ

Дължина на плаката	145 mm
Ширина на плаката	145 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)	120 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)	120 mm
Диаметър на отвора на плаката	11 mm

# FOOTMASTER

FOOT MASTER GAGD-125-ASF-HUD

EAN 4031582495294

Номер на поръчката 00800104



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## ТЕХНИЧЕСКИ ЧЕРТЕЖИ

