

AGILA

2477DYK125P50

EAN 4031582342857
Rendelési szám 00006677

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ●●●○○

Mozgás zajkibocsátása ●●●●○○

Kopás ●●●○○○

Korrozióálló képesség ●●●○○○

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

| | |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| Termék neve | Agila |
| Ház típusa | Totálfékes görgő |
| Standard | EN12530 - Intézményi görgők |
| Teherbírási 3 km/h-nál | 100 kg |
| Elektromosan vezetőképesség | ✓ |
| Statikus teherbírási | 200 kg |
| Hőmérséklet-tartomány (minimális) | -20 °C |
| Hőmérséklet-tartomány (maximális) | 85 °C |
| Összsúly | 160 mm |
| Teljes szélesség | 60 mm |
| Összsúly | 1,277 kg |

KERÉK

| | |
|------------------------------|---|
| Felépítmény anyaga | Acéllemez |
| Futófelület anyaga | Tömör gumi, fekete, elektromosan vezető |
| Csapágy | Kúpos golyóscsapágy |
| Kerék színe | Kék passzívált |
| Szálvédők | Futófelület védelemmel |
| Átmérő | 125 mm |
| Futófelület szélessége | 32 mm |
| Test szélessége | 32 mm |
| A futófelület keménysége (A) | 80 Shore A |

VÁZ

| | |
|-----------------|--------------------|
| Anyag | Acéllemez, közepes |
| Villa alakja | Széles |
| Forgócsapágy | Kétsoros golyó |
| Szín | Kék passzívált |
| Ellensúlyoz | 41 mm |
| Körbeforgás | 131 mm |
| Körbeforgás | 262 mm |
| Kúpola átmérője | 60 mm |

SZERELVÉNY

| | |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Szerelvény típusa | Téglalap alakú talplemez |
| Talplemez hossza | 77 mm |
| Talplemez szélessége | 67 mm |
| Lemezfurat hossza (minimális) | 46,5 mm |
| Lemezfurat hossza (maximális) | 51,5 mm |
| Lemezfurat szélessége (minimális) | 56 mm |
| Lemezfurat szélessége (maximális) | 61,5 mm |
| Tengely furat átmérője | 8,5 mm |

AGILA

2477DYK125P50

EAN 4031582342857
Rendelési szám 00006677



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

MŰSZAKI RAJZOK

