



A kép eltérhet az eredeti terméktől

TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye	● ● ● ● ○
Mozgás zajkibocsátása	● ● ● ○ ○
Kopás	● ● ● ● ○
Korrozióálló képesség	● ● ● ○ ○

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Novatech
Ház típusa	Kerék
Teherbírás 3 km/h-nál	500 kg
Elektromosan vezető	Nem
Rozsdamentes	Nem
Statikus teherbírás	1000 kg
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-20 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	60 °C

KERÉK

Felépítmény anyaga	Meghatározatlan
Futófelület anyaga	Polipropilén, puha
Átmérő	100 mm
Futófelület szélessége	40 mm
A futófelület keménysége (A)	92 Shore A
Golyóscsapágy átmérője	47 mm
Golyóscsapágy szélessége	14 mm

