

AGILA TWIN

2970PIO075P50

EAN 4031582362275



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

Rullja veiktspēja ●●●○○

Kustības troksnis ●●●○○

Nodilums ●●●○○

Korozijas izturīgs ●●●○○

PAMATAATRIBŪTI

| | |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| Produkta nosaukums | Agila twin |
| Korpusa tips | Grozāmais atbalsta ritenis |
| Standarta | EN12530 - Ierīču atbalsta riteņi |
| Kravnesība pie 3 km/h | 80 kg |
| Statiskā kravnesība | 160 kg |
| Temperatūras diapazons (minimālais) | -20 °C |
| Temperatūras diapazons (maksimālais) | 60 °C |
| Kopējais augstums | 102 mm |
| Kopējais svars | 0,558 kg |

RITENIS

| | |
|------------------------|-----------------------------|
| Korpusa materiāls | Polipropilēns |
| Protektora materiāls | Cietā gumija, bez marķējuma |
| Gūltnis | Cuscinetto piano |
| Izplešanās armatūra | Bez vītņu aizsarga |
| Diametrs | 75 mm |
| Protektora platums | 25 mm |
| Protektora cietība (A) | 80 Krasts A |

KRONŠTEINIS

| | |
|---------------------|----------------------------|
| Materiāls | Tērauda loksne, vidēja |
| Dakšas forma | Dubultā riteņa kronšteinis |
| Grozāmais gūltnis | Divu bumbu sacikstes |
| Ofsets | 31,4 mm |
| Pagriezienu rādiuss | 68,9 mm |
| Grozāms savienojums | 137,8 mm |

UZSTĀDĪŠANA

| | |
|--|--------------------|
| Uzstādīšanas veids | Taisnstūra plāksne |
| Plāksnes garums | 77 mm |
| Plāksnes platums | 67 mm |
| Plāksnes atveres garums (minimālais) | 56 mm |
| Plāksnes atveres garums (maksimālais) | 61,5 mm |
| Plāksnes atveres platums (minimālais) | 46,5 mm |
| Plāksnes atveres platums (maksimālais) | 51,5 mm |
| Plāksnes atveres diametrs | 8,5 mm |

AGILA TWIN

2970PIO075P50

EAN 4031582362275



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNISKIE RASĒJUMI

