PRODUKTINFORMATION

MAXTECH

PNP 175x30-Ø8 HL60

EAN 4031582320619



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

YDEEVNE

Rullemodstand	●●●○○
Kørselsstøj	●●●●○
Abrasion	●●●○○
Rustbeskyttelse	●●●○○

PRIMÆRE EGENSKABER

Produktnavn	Maxtech
Type	Hjul
Standard	EN12532 – Transportudstyr
Belastning ved 4 km/t	75 kg
Elektrisk ledende	Nej
Rustfri	Nej
Belastning Statisk	150 kg
Temperaturområde (minimum)	-20 °C
Temperaturområde (maksimum)	60 °C
Samlet vægt	0,4 kg

HJUL

Tread hardness	blød
Fælgmateriale	Polypropylen
Hjulbanemateriale	Polyuretan, Opskummet
Leje	Præcisionskugleleje
Hjul farve	Sort
Trådfang	Med trådfang
Diameter	175 mm
Hjulbane bredde	30 mm
Aksel Huldiameter	8 mm
Navlængde	60 mm
Fælgbredde	30 mm
Hårdhed af Hjulbane (A)	70 Shore A

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


MAXTECH

PNP 175x30-Ø8 HL60

EAN 4031582320619

Bestillingsnummer 00005567

Produkttegninger



© Copyright 2026 TENTE International GmbH