

STORA

2370PJJ100P30-13 SYN.T/G

EAN 4031582365009

Numéro de commande 00033004



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ○ ○
Bruit de mouvement	● ● ● ● ○
Usure	● ● ● ○ ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Stora
Type de boîtier	Roulette pivotante
Norme	EN12530 - Roulettes d'appareils
Capacité de charge à 3 km/h	80 kg
Capacité de charge statique	160 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Hauteur	129 mm
Largeur totale	60 mm
Poids	0,533 kg

ROUE

Corps de roue	Polypropylène
Bandage	Caoutchouc thermoplastique
Roulement	Roulements rouleaux
Couleur de la roue	Gris argenté (RAL7001)
Pare-fils	Avec pare-fils
Diamètre	100 mm
Largeur du bandage	32 mm
Largeur du corps de roue	32 mm
Dureté du bandage (A)	87 Shore A

CHAPE

Matériau	Tôle d'acier, moyenne
Forme de la chape	Élancée
Pivot	Double rangée de billes,
Couleur	Zingué bleu
Déport	35 mm
Rayon d'encombrement	85 mm
Diamètre d'encombrement	170 mm
Diamètre du dôme	60 mm

FIXATION

Type de fixation	Trou central
Diamètre du trou central	13 mm

STORA

2370PJJ100P30-13 SYN.T/G

EAN 4031582365009

Numéro de commande 00033004



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

PLANS TECHNIQUES

