

# DURATECH

UOR 125X40-Ø12 HL48,4

EAN 4031582323559

Número de encomenda 00030967



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A imagem pode diferir do produto original

## RODA

Material do centro da roda	Poliamida
Material do piso da roda	Idêntico ao centro da roda
Rolamento	Rolamento
Cor da Roda	Branco natural
Anti-fios	Sem anti-fios
Diâmetro	125 mm
Largura do Piso	40 mm
Diâmetro do furo do eixo	12 mm
Comprimento do cubo	48,4 mm
Largura do corpo	40 mm
Dureza do Piso (D)	75 Shore D

## DESEMPENHO

Desempenho do rolamento ●●●○○

Ruído de movimento ●●●○○

Desgaste ●●●●○

Resistência à corrosão ●●●○○

## ATRIBUTOS PRINCIPAIS

Nome do produto	Duratech
Tipo	Roda
Padrão	EN12532 - Equipamentos de Transporte
Capacidade de carga a 4 km/h	300 kg
Capacidade de carga estática	600 kg
Intervalo de temperatura (mínimo)	-25 °C
Intervalo de temperatura (Máximo)	80 °C
Peso geral	0,272 kg

# DURATECH

UOR 125X40-Ø12 HL48,4

EAN 4031582323559

Número de encomenda 00030967



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DESENHOS TÉCNICOS

---

