

COMPACTA

1530POO040P30

EAN 4031582429275



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

핵심 속성

| | |
|----------------|-------------------|
| 제품명 | Compacta |
| 하우징 유형 | 회전 캐스터 |
| 표준 | EN12528 - 가구용 캐스터 |
| 3km/h에서의 적재 용량 | 40 kg |
| 정지 중 하중용량 | 80 kg |
| 온도 범위(최소) | -20 °C |
| 온도 범위(최대) | 60 °C |
| 총높이 | 55 mm |
| 전체 체중 | 0.11 kg |

휠

| | |
|------------|------------|
| 차체 재질 | 폴리프로필렌 |
| 트레드 재질 | 휠 차체와 동일 |
| 베어링 | 플레인 베어링 |
| 차축 | 리벳 |
| 스레드 가드 | 스레드가드 없음 |
| 직경 | 40 mm |
| 트레드의 경도(A) | 95 Shore A |

하우징

| | |
|---------|--------------------|
| 재료 | 스틸 시트, 라이트 |
| Fork 외형 | 트윈 휠 하우징, 닫힘, 뒀 포함 |
| 스위블 베어링 | 볼 레이스 1회 |
| 오프셋 | 16 mm |
| 회전 반경 | 36 mm |
| 회전 간섭 | 72 mm |

피팅

| | |
|---------|-------|
| 피팅 유형 | 볼트홀 |
| 볼트 홀 직경 | 10 mm |