

AGILA CARE

2474XSP100R36-32S30 4XM6

EAN 4031582358155



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

表现

滚动性能	●●●○○
运动噪音	●●●○○
损耗	●●●○○
耐腐蚀性	●●●○○

核心属性

产品名称	Agila care
外壳类型	带中控全锁或方向锁的万向脚轮
标准	EN12530 - 设备脚轮
3 km/h的载重	100 kg
导电	✓
静态载重	200 kg
温度范围 (最低)	-20 ° C
最高温度范围	60 ° C
总高	138 mm
总重量	0.871 kg

轮子

轮体材料	聚酰胺, 导电
胎面材料	聚氨酯, 注塑, 导电
轴承	精密滚珠轴承
侧盖	带螺纹防护装置
直径	100 mm
胎面宽度	32 mm
胎面硬度 (A)	87 岸 A

支架

材料	钢板, 中号
支架形状	宽
旋转轴承	两个钢珠滚道
偏移量	38 mm
旋转半径	88 mm
转向干涉	176 mm

固定件

固定件类型	带凸轮孔的阀杆, 用于异型杆, 短版本
螺栓直径	32 mm
螺栓长度	50 mm

产品信息

AGILA CARE

2474XSP100R36-32S30 4XM6

EAN 4031582358155



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

技术图纸

