

# ALPHA

3480PQR260P65 BLACK/DARKBLUE

EAN 4031582438239



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

## 성능

롤 성능	● ○ ○ ○ ○
움직임 소음	● ● ● ○ ○
내마모성	● ● ● ○ ○
부식방지	● ● ● ○ ○

## 핵심 속성

제품명	Alpha
하우징 유형	회전 캐스터
3km/h에서의 적재 용량	150 kg
정지 중 하중용량	300 kg
총높이	310 mm
전체 체중	5 kg

## 휠

차체 재질	폴리프로필렌
트레드 재질	공압 타이어, 블록 프로파일
베어링	롤러 베어링
차축	너트로 고정
스레드 가드	스레드가드 없음
직경	260 mm
트레드 폭	85 mm

## 하우징

재료	강판, 무거움
Fork 외형	다양한
스위블 베어링	강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개
오프셋	90 mm
회전 반경	220 mm
회전 간섭	440 mm

## 피팅

피팅 유형	직사각형 플레이트
플레이트 길이	200 mm
플레이트 너비	160 mm
플레이트 홀 길이(최대)	160 mm
플레이트 구멍 너비(최대)	120 mm
플레이트 구멍 직경	14 mm

제품 정보

# ALPHA

3480PQR260P65 BLACK/DARKBLUE

EAN 4031582438239



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

기술 도면

---

