

## DURATECH

UOR 125X40-Ø12 HL44,4

EAN 4031582323542

Rendelési szám 00030966



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

## KERÉK

|                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| Felépítmény anyaga           | Poliamid                   |
| Futófelület anyaga           | Kerékkel megegyező         |
| Csapág                       | Tűgörgős csapág            |
| Kerék színe                  | Természetes fehér          |
| Szálvédők                    | Futófelület védelem nélkül |
| Átmérő                       | 125 mm                     |
| Futófelület szélessége       | 40 mm                      |
| Tengely furat átmérője       | 12 mm                      |
| Kerékagy hossza              | 44,4 mm                    |
| Test szélessége              | 40 mm                      |
| A futófelület keménysége (D) | 75 Shore D                 |

## TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ● ● ● ○ ○

Mozgás zajkibocsátása ● ● ● ○ ○

Kopás ● ● ● ● ○

Korrozióálló képesség ● ● ● ○ ○

## ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

|                                   |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Termék neve                       | Duratech                   |
| Standard                          | EN12532 - Szállítóeszközök |
| Teherbírás 4 km/h-nál             | 300 kg                     |
| Statikus teherbírás               | 600 kg                     |
| Hőmérséklet-tartomány (minimális) | -25 °C                     |
| Hőmérséklet-tartomány (maximális) | 80 °C                      |
| Összsúly                          | 0,247 kg                   |

# DURATECH

UOR 125X40-Ø12 HL44,4

EAN 4031582323542

Rendelési szám 00030966



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## MŰSZAKI RAJZOK

---

