



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката	● ● ● ○ ○
Шум от движение	● ● ● ○ ○
Привличане	● ● ● ○ ○
Устойчив на корозия	● ● ● ○ ○

ОСНОВНИ АТРИБУТИ

Име на продукта	Lumina
Тип	Въртящ се Колело
Електропроводим	Не
Неръждаемост	Не
Температурен диапазон (минимален)	-10 °C
Температурен диапазон (максимален)	40 °C
Обща височина	59 mm
Обща ширина	55 mm
Общо тегло	0.13 kg

ВИЛКА

Материал на корпуса	Цинк-умре-кастинг / Алуминий
Форма Вилица	Вилка Колело, затворен
Въртящ се лагер	Щифт, завъртане
Радиус на завъртане	51 mm
Интерференция при завъртане	102 mm

КОЛЕЛО

Материал на тялото	Полипропилен
Материал на резбата	Идентично с тяло на Колело
Лагер	Плъзгащ лагер със Разделител тръба
Ос	Навлязъл
Предпазители за резби	Без предпазно устройство за резба
Диаметър	50 mm
Ширина на Резба	8 mm
Твърдост на Резба (D)	65 Бръснач D

ПРИЛЯГАНЕ

Тип на фитинга	Щифт с пръстен за захващане, с яка
Диаметър Щифт	11 mm

LUMINA

6A20POI050B10-11x20

EAN 4031582311310

Номер на поръчката 00073573
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

