INFORMAÇÕES DO PRODUTO

# LINEA LOW HEIGHT

## 5945UAP075P30-08 LH 7001/K3000/7015

EAN 4031582373059

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A imagem pode diferir do produto original

### DESEMPENHO

| | |
|---|---|
| Desempenho do rolamento | ●●●●● |
| Ruído de movimento | ●●●○○ |
| Desgaste | ●●●●○ |
| Resistência à corrosão | ●●●●○ |

### ATRIBUTOS PRINCIPAIS

| | |
|---|---|
| Nome do produto | Linea low height |
| Tipo | Rodízio giratório com travão da roda |
| Padrão | EN12530 - Rodízios para Dispositivos |
| Capacidade de carga a 3 km/h | 90 kg |
| Elétrico condutivo | Não |
| Aço inoxidável | Não |
| Capacidade de carga estática | 180 kg |
| Intervalo de temperatura (mínimo) | -20 °C |
| Intervalo de temperatura (Máximo) | 60 °C |
| Altura total | 78 mm |
| Largura geral | 58 mm |
| Peso geral | 0,25 kg |

### SUPORTE

| | |
|---|---|
| Material da caixa | Poliamida |
| Em Forma de Garfo | Roda dupla com suporte |
| Rolamento giratório | Rolamento de esferas de precisão |
| Cor | Cinzento prateado (RAL7001) |
| Offset | 23 mm |
| Raio giratório | 78 mm |
| Interferência giratória | 156 mm |
| Diâmetro do dome | 30 mm |

### RODA

| | |
|---|---|
| Material do centro da roda | Poliamida |
| Material do piso da roda | Poliuretano, Injetado |
| Rolamento | Rolamento de esferas de precisão |
| Cor do Piso | Cinzento ardósia (RAL7015) |
| Cor da Roda | Cinzento ardósia (RAL7015) |
| Anti-fios | Com anti-fios |
| Diâmetro | 75 mm |
| Largura do Piso | 15 mm |
| Diâmetro do furo do eixo | 0 mm |
| Comprimento do cubo | 0 mm |
| Largura do corpo | 15 mm |
| Dureza do Piso (A) | 92 Shore A |

### ENCAIXE

| | |
|---|---|
| Tipo de fixação | Furo da rosca |
| Diâmetro do furo | 8 mm |

Clube Design Deutscher

Prémio Interzum

Prémio IF Design

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

# LINEA LOW HEIGHT

5945UAP075P30-08 LH 7001/K3000/7015

EAN 4031582373059

Número de encomenda 00770583

**Desenhos do produto**

