

GLIDE

A229YOIO50B10-11X20/10 9011/1016

EAN 4031582319613

Numărul de comandă 00075112



Imaginea poate fi diferită de produsul original

PERFORMANȚĂ

Performanța rolei	● ● ● ○ ○
Zgomot de mișcare	● ● ● ○ ○
Atriție	● ● ● ○ ○
Rezistență la coroziune	● ● ● ○ ○

ATRIBUTELE DE BAZĂ

Nume produs	Glide
Tip	Soluție personalizată
Conductiv electric	✓
Interval de temperatură (minim)	-20 °C
Interval de temperatură (maxim)	60 °C
Înălțime totală	33 mm
Lățime totală	50 mm
Greutate totală	0,065 kg

ROATĂ

Material pentru corp	Polipropilenă, conductiv electric
Material al benzii de rulare	Identic cu corp Roată
Lagăr	Rulment simplu cu tub Spacer
Protecție pentru filet	Fără protecție pentru filet
Diametru	50 mm
Duritatea benzii de Benză de rulare (D)	65 Râul D



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

FURCA

Material	Polipropilenă
Formă Furcă	Drept
Rulment pivotant	Tijă , pivotantă
Culoare	Negru grafit (RAL9011)
Diametru cupolă	38 mm
Diametru colier	50 mm

RACORD

Tip ajustare	Tijă cu inel de prindere, cu colier
Diametru Tijă	11 mm
Lungime Tijă	20 mm

GLIDE

A229Y0I050B10-11X20/10 9011/1016

EAN 4031582319613

Numărul de comandă 00075112



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESENE TEHNICE

