PRODUCTINFORMATIE

# LINEA LIGHT

5920XSO075L51-10 7001/7015/7001/1016

EAN 4031582399073



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

## PRESTATIES

| | |
|---|---|
| Rolprestaties | ●●○○○ |
| Bewegingsgeluid | ●●●○○ |
| Verloop | ●●●○○ |
| Corrosieweerstand | ●●●○○ |

## KERNKENMERKEN

| | |
|---|---|
| Productnaam | Linea light |
| Type | Zwenkwiel |
| Standaard | EN12528 - Meubelwielen |
| Draagvermogen bij 3 km/u | 90 kg |
| Elektrisch geleidend | Ja |
| Roestvrij | Nee |
| Statisch Draagvermogen | 180 kg |
| Temperatuurbereik (minimaal) | -20 °C |
| Temperatuurbereik (maximaal) | 60 °C |
| Totale hoogte | 75,5 mm |
| Totale breedte | 55 mm |
| Totaal gewicht | 0,16 kg |

## VORK

| | |
|---|---|
| Materiaal van de behuizing | Polyamide |
| Vork Vorm | Dubbele vorkwiel |
| Zwenklager | Stift, zwenkend |
| Kleur | Zilvergrijs (RAL7001) |
| Offset | 23 mm |
| Zwenk radius | 65 mm |
| Uitzwenking | 130 mm |
| Diameter koepel | 30 mm |

## WIEL

| | |
|---|---|
| Wielkern materiaal | Polyamide, elektrisch geleidend |
| Materiaal loopvlak | Polyurethaan, gespoten, elektrisch geleidend |
| Lager | Glijlager |
| Kleur loopvlak | Leigrijs (RAL7015) |
| Kleur Wiel | Leigrijs (RAL7015) |
| Afdekkapjes | Zonder afdekkapjes |
| Diameter | 75 mm |
| Breedte Loopvlak | 15 mm |
| Asgatdiameter | 0 mm |
| Naaflengte | 0 mm |
| Breedte wielkern | 15 mm |
| Hardheid van het loopvlak (A) | 92 Shore A |

## BEVESTIGING

| | |
|---|---|
| Type bevestiging | Stiftgat voor B10-bevestiging |
| Diameter boutgat diameter | 10 mm |

Duitse OntwerpersClub

Interzum Award

IF Design Award

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# LINEA LIGHT


5920XSO075L51-10 7001/7015/7001/1016


EAN 4031582399073

Bestelnummer 00770563

**Producttekeningen**



Duitse OntwerpersClub

Interzum Award

IF Design Award

© Copyright 2026 TENTE International GmbH