

## NOVATECH

ETP 085X90-Ø20 HL90

EAN 4031582383843

Номер замовлення 00828567



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

## ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону ●●●●○

Шум руху ●●●○○

Атриція ●●●●○

Стійкість до корозії ●●●○○

## ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту	Novatech
Тип	Колесо
Стандартний	EN12532 - Транспортвальне обладнання
Обвантажопідйомність 4 км/год	800 kg
Обвантажопідйомність 6 км/год	640 kg
Статичний Вантажопідйомність	1600 kg
Діапазон температур (мінімальний)	-10 °C
Діапазон температур (максимальний)	60 °C
Загальна вага	1,36 kg

## КОЛЕСО

Матеріал тіла	Сталь, залізо
Матеріал протектору	Поліуретан, Відлтий
Носіння	Прецизійний кульковий підшипник
Колір Колесо	медово-жовтий (RAL1005)
Захист різьби	3 різьбовим поручителем
Діаметр	85 mm
Протектор	90 mm
Діаметр отвору Вісь	20 mm
Довжина хаба	90 mm
Ширина тіла	90 mm
Твердість Протектор (A)	92 Прибережна A
Твердість Протектор (D)	42 Прибережна D
Тип підшипника	6204

## ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ

