

ZETA REVERSE

468SIFP160P63

EAN 4031582398106
Objednávací číslo 00860830

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Valivý odpor ●●●●○

Hlučnost ●●●●●

Opotřebení ●●●○○

Odolné vůči korozi ●●●○○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

| | |
|-----------------------------|---|
| Název produktu | Zeta reverse |
| Typ | Otočné Kolečko s pružinovým Směrová brzda |
| Norma | EN12532 – Přepravní vybavení |
| Nosnost 4 km/h | 350 kg |
| Nosnost 6 km/h | 280 kg |
| Statická Nosnost | 700 kg |
| Rozsah teploty (minimální) | -20 °C |
| Teplotní rozsah (maximální) | 85 °C |
| Celková výška | 200 mm |
| Stavební výška | 96 mm |
| Celková hmotnost | 3,367 kg |

KOLO

| | |
|--------------------|--|
| Materiál středu | Hliník |
| | měkký |
| Materiál běhounu | Elastická pneumatika, nebarvicí, vulkanizovaná |
| Ložisko | Přesné kuličkové ložisko |
| Osa kola | Šroub s maticí |
| Barva Kola | Šedá / bez označení |
| Ochranná krytka | Bez pouzdra |
| Průměr | 160 mm |
| Šířka Běhoun | 50 mm |
| Šířka středu kola | 50 mm |
| Tvrdost Běhoun (A) | 67 Obuv A |

UCHYCENÍ

| | |
|-----------------|--|
| Materiál | Ocelový plech, velmi těžký |
| Tvar Vidlice | Široký, Vyztužené |
| Otočné ložisko | Dva kulové závody, Vyztužené nebo Nerezové |
| Barva vidlice | Pasivováno modrou |
| Vyosení | 55 mm |
| Poloměr otáčení | 135 mm |
| Průměr otáčení | 270 mm |
| Poloměr otáčení | 96 mm |

MONTÁŽ

| | |
|---------------------------------|----------------------|
| Typ uchycení | Obdélníková destička |
| Délka plotny | 137 mm |
| Šířka plotny | 105 mm |
| Délka otvoru plotny (minimální) | 75 mm |
| Délka otvoru plotny (maximální) | 80 mm |
| Šířka otvoru plotny (minimální) | 75 mm |
| Šířka otvoru plotny (maximální) | 105 mm |
| Průměr otvoru plotny | 11 mm |

ZETA REVERSE

468SIFP160P63

EAN 4031582398106
Objednáací číslo 00860830



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY

