

LEVINA STAINLESS

5387UAC150P30-13

EAN 4031582364460



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

表现

滚动性能	●●●○○
运动噪音	●●●●○
损耗	●●●●○
耐腐蚀性	●●●●●

核心属性

产品名称	Levina stainless
外壳类型	带全锁的旋转脚轮
标准	EN12530 - 设备脚轮
3 km/h的载重	100 kg
不锈	✓
静态载重	200 kg
温度范围 (最低)	-10 ° C
最高温度范围	40 ° C
总高	190 mm

轮子


轮体材料	聚酰胺
胎面材料	聚氨酯, 注塑
轴承	精密滚珠轴承, 不锈钢
侧盖	带螺纹防护装置
直径	150 mm
胎面宽度	32 mm
胎面硬度 (A)	92 岸 A
胎面硬度 (D)	40 肖氏 D

支架

材料	聚酰胺
支架形状	修身
旋转轴承	两个球座圈, 加强的型或不锈钢型
偏移量	38 mm
转向干涉	240 mm

固定件

固定件类型	螺栓孔
螺栓孔直径	13 mm



产品信息

LEVINA STAINLESS

5387UAC150P30-13

EAN 4031582364460



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

技术图纸



通用设计奖



德国设计师俱乐部 (DDC)