

# DURATECH

TOP 085X65-Ø20 HL65

EAN 4031582331172

Objednávací číslo 00832611



Obrázek se může lišit od původního produktu

## VÝKON

Valivý odpor



Hlučnost



Opotřebení



Odolné vůči korozi



## ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

|                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| Název produktu              | Duratech                     |
| Typ                         | Kolo                         |
| Norma                       | EN12533 – Heavy duty kolečka |
| Nosnost 4 km/h              | 650 kg                       |
| Nosnost 6 km/h              | 520 kg                       |
| Statická Nosnost            | 1300 kg                      |
| Rozsah teploty (minimální)  | -40 °C                       |
| Teplotní rozsah (maximální) | 80 °C                        |
| Celková hmotnost            | 0,539 kg                     |

## KOLO

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Materiál středu         | Polyamid, těžký          |
| Materiál běhounu        | Identické s tělem Kolo   |
| Ložisko                 | Přesné kuličkové ložisko |
| Barva Kola              | Přírodní bílá            |
| Ochranná krytka         | Bez pouzdra              |
| Průměr                  | 85 mm                    |
| Šířka Běhoun            | 65 mm                    |
| Průměr otvoru pro šroub | 20 mm                    |
| Délka náboje            | 65 mm                    |
| Šířka středu kola       | 65 mm                    |
| Tvrdost Běhoun (D)      | 75 Shore D               |
| Typ ložiska             | 6204                     |

# DURATECH

TOP 085X65-Ø20 HL65

EAN 4031582331172  
Objednáací číslo 00832611



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNICKÉ VÝKRESY

