

ELASTECH

UFP100X34-Ø8

EAN 4031582338690

Objednávací číslo 00031810



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Výkon role	● ● ● ○ ○
Hluk pohybu	● ● ● ● ●
Úbytek	● ● ● ○ ○
Odolné vůči korozi	● ● ● ○ ○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Elastech
Typ krytu	Kolo
Standardní	EN12532 – Přepravní vybavení
Nosnost 4 km/h	160 kg
Statický Nosnost	320 kg
Rozsah teploty (minimální)	-20 °C
Teplotní rozsah (maximální)	80 °C
Celková hmotnost	0,294 kg

KOLO

Materiál těla	Polyamid
Materiál běhounu	Elastická pneumatika, nebarvící, vulkanizovaná
Ložisko	Přesné kuličkové ložisko
Ochranná krytka	S ložiskovým pouzdem
Průměr	100 mm
Šířka Běhoun	34 mm
Průměr otvoru Šroub	8,3 mm
Délka poklice	45 mm
Tvrdost Běhoun (A)	63 Obuv A

ELASTECH

UFP100X34-Ø8

EAN 4031582338690
Objednací číslo 00031810



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY

