

# ELASTECH

UFP100X34-Ø8

EAN 4031582338690

Objednávací číslo 00031810



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

## VÝKON

Valivý odpor



Hlučnost



Opotřebení



Odolné vůči korozi



## ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Elastech
Typ	Kolo
Norma	EN12532 – Přepravní vybavení
Nosnost 4 km/h	160 kg
Statická Nosnost	320 kg
Rozsah teploty (minimální)	-20 °C
Teplotní rozsah (maximální)	80 °C
Celková hmotnost	0,294 kg

## KOLO

Materiál středu	Polyamid
	měkký
Materiál běhounu	Elastická pneumatika, nebarvící, vulkanizovaná
Ložisko	Přesné kuličkové ložisko
Ochranná krytka	S ložiskovým pouzdem
Průměr	100 mm
Šířka Běhoun	34 mm
Průměr otvoru pro Šroub	8,3 mm
Délka náboje	45 mm
Tvrdost Běhoun (A)	63 Obuv A

# ELASTECH

UFP100X34-Ø8

EAN 4031582338690  
Objednáací číslo 00031810



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNICKÉ VÝKRESY

---

