



Attēls var atšķirties no oriģinālā produktā

VEIKTSPĒJA

Rullja veiktspēja	● ● ● ● ○ ○
Kustības trokšnis	● ● ● ● ○
Nodilums	● ● ● ● ○ ○
Korozijas izturīgums	● ● ● ● ○

PAMATA ATRIBŪTI

Produkta nosaukums	ICS
Korpusa tips	Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu
Standarta	EN12530 - Ierīču atbalsta riteņi
Krāvēsība pie 3 km/h	100 kg
Elektrovadītspējīga	Jā
Nerūsējošais	Nē
Statiskā krāvēsība	200 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-10 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	40 °C
Kopējais augstums	162 mm
Kopējais svars	0,76 kg

KRONŠTEINIS

Mājoķļa materiāls	Poliamīds
Dakšas forma	Plāns
Grozāmais gultnis	Grozāms stienis
Ofsets	38 mm
Grozāms savienojums	259 mm

RITENIS

Korpusa materiāls	Poliamīds, elektrovadītspējīgs
Protektora materiāls	Poliuretāns, injicēts, elektrovadošs
Gultnis	Cuscinetto a sfera di precisione, Sigillato
Izplešanās armatūra	Integrēts vītņu aizsargs
Diametrs	125 mm
Protektora platums	32 mm
Protektora cietība (A)	92 Krasts A
Protektora cietība (D)	40 Krasts D

UZSTĀDĪŠANA

Uzstādīšanas veids	Ciets stienis, apaļš
Skrūves diametrs	18 mm
Skrūves garums	62 mm

ICS


5327XSX125R05-18x62

EAN 4031582367720



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings



«iF
Design»
balva