

LUMINA

5525PJ050L51-10 BEAR, GREEN



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento	● ● ● ○ ○
Rumore	● ● ● ○ ○
Attrito	● ● ● ○ ○
Resistenza alla corrosione	● ● ● ● ○

ATTRIBUTI PRINCIPALI

Nome del prodotto	Lumina
Tipo di alloggiamento	Ruota girevole con freno semplice
Standard	EN12528 - Ruote per arredamento
Portata a 3 km/h	40 kg
Portata statica	80 kg
Intervallo di temperatura (minimo)	-20 °C
Intervallo di temperatura (massimo)	60 °C
Altezza totale	71,5 mm
Larghezza complessiva	55 mm
Peso complessivo	0,103 kg
Tipo di faccia	Orsetto

RUOTA

Materiale del corpo	Polipropilene
Materiale del battistrada	Gomma termoplastica
Cuscinetto	Cuscinetto piano con distanziale
Asse	Rivettato
Colore battistrada	Grigio (RAL7042)
Colore Ruota	Verde chiaro (Pantone 376C)
Parafili	Senza parafili
Diametro	50 mm
Larghezza battistrada	10 mm
Larghezza corpo	10 mm
Durezza del Battistrada (A)	90 Shore A

SUPPORTO

Materiale	Poilammide
Forma della forcella	Supporto gemellato, chiuso, con cupola
Cuscinetto del supporto	Perno, girevole
Colore	Verde chiaro (Pantone 376C)
Disassamento	20 mm
Raggio di piroettamento	60 mm
Ingombro di piroettamento	120 mm
Diametro cuffia superiore	23 mm

FISSAGGIO

Tipo di fissaggio	Foro cieco per perno B10
Diametro del foro	10 mm

Premio Red Dot
Design


LUMINA

5525PJI050L51-10 BEAR, GREEN



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DISEGNI TECNICI



Premio Red Dot
Design