

GALEA STAINLESS

5081YGC100R05-22X40

EAN 4031582355871



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

| | |
|--------------------|-----------|
| Valivý odpor | ● ● ● ○ ○ |
| Hlučnost | ● ● ● ○ ○ |
| Opotřebení | ● ● ● ○ ○ |
| Odolné vůči korozi | ● ● ● ● ● |

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

| | |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Název produktu | Galea stainless |
| Typ | Otočné Kolečko se Směrová brzda |
| Norma | EN12530 – Kolečka zařízení |
| Nosnost 3 km/h | 100 kg |
| Elektrické vodivé | ✓ |
| Nerezové | ✓ |
| Statická Nosnost | 200 kg |
| Rozsah teploty (minimální) | -20 °C |
| Teplotní rozsah (maximální) | 60 °C |
| Celková výška | 139 mm |

KOLO

| | |
|--------------------|--|
| Materiál středu | Polyprpylen elektricky vodivý |
| Materiál běhounu | Termoplastická pryž, elektricky vodivá |
| Ložisko | Přesné kuličkové ložisko, Nerezové |
| Ochranná krytka | S ložiskovým pouzdem |
| Průměr | 100 mm |
| Šířka Běhoun | 30 mm |
| Tvrdość Běhoun (A) | 87 Obuv A |

UCHYCENÍ

| | |
|----------------|--|
| Materiál | Polyamid |
| Tvar Vídlice | Uzavřeno |
| Otočné ložisko | Dva kulové závody, Vyztužené nebo Nerezové |
| Vyosení | 40 mm |
| Průměr otáčení | 205 mm |

MONTÁŽ

| | |
|--------------|----------------------------|
| Typ uchycení | Pevný Přírubový čep kulatý |
| Průměr čepu | 22 mm |
| Délka čepu | 40 mm |

GALEA STAINLESS

5081YGC100R05-22X40

EAN 4031582355871



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY

