

AGILA

2475DIK050B10-11x31

EAN 4031582301687



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

성능

롤 성능	● ● ● ○ ○
움직임 소음	● ● ● ○ ○
내마모성	● ● ● ○ ○
부식방지	● ● ● ○ ○

핵심 속성

제품명	Agila
하우징 유형	휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터
표준	EN12530 - 장치 캐스터
3km/h에서의 적재 용량	40 kg
전기 전도성	아니요
스테인리스	아니요
정지 중 하중용량	80 kg
온도 범위(최소)	-20 °C
온도 범위(최대)	85 °C
총높이	72 mm
전체 체중	0.26 kg



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

하우징

주택 자재	강판, 중
Fork 외형	다양한
스위블 베어링	볼 레이스 2회
색상	파란색 부동태화
오프셋	24 mm

휠

차체 재질	강판
트레드 재질	단단한 고무 비표시
베어링	콘 볼 베어링
스레드 가드	스레드가드 포함
직경	50 mm
트레드 폭	19 mm
트레드의 경도(A)	80 Shore A

피팅

피팅 유형	그립 링이 달린 스템, 칼라
스템 직경	11 mm

