

MAXTECH

PNP 175X30-Ø8 HL44

EAN 4031582320602

Numéro de commande 00005566



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

ROUE

| | |
|---------------------------|---------------------------------|
| Matériau du corps | Polypropylène |
| | souple |
| Bandage | Polyuréthane, Mousse |
| Roulement | Roulement à billes de précision |
| Couleur Roue | Noir |
| Pare-fils | Avec protège-filet |
| Diamètre | 175 mm |
| Largeur du Bandage | 30 mm |
| Diamètre du trou de l'Axe | 8 mm |
| Longueur de moyeu | 44 mm |
| Largeur du corps | 30 mm |
| Dureté du Bandage (A) | 70 Shore A |

PERFORMANCE

| | |
|---------------------------|-----------|
| Performance du rouleau | ● ● ● ○ ○ |
| Bruit de mouvement | ● ● ● ● ○ |
| Attrition | ● ● ● ○ ○ |
| Résistance à la corrosion | ● ● ● ○ ○ |

ATTRIBUTS DE BASE

| | |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Nom du produit | Maxtech |
| Type | Roue |
| Standard | EN12532 - Équipement de transport |
| Capacité de charge à 4 km/h | 75 kg |
| Statique Capacité de charge | 150 kg |
| Plage de température (minimale) | -20 °C |
| Plage de température (maximale) | 60 °C |
| Poids global | 0,3 kg |

MAXTECH

PNP 175X30-Ø8 HL44

EAN 4031582320602

Numéro de commande 00005566



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESSINS TECHNIQUES

