

# KAPPA

9688FTP250P63 CL67

EAN 4031582316261

Номер на поръчката 00802635



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

## ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката ●●●●○

Шум от движение ●●●●○

Привличане ●●●●○

Устойчив на корозия ●●●●○

## ОСНОВНИ АТРИБУТИ

Име на продукта	Карра
Тип	Фиксиран Колело
Стандартен	EN12533 – Тежкотоварни колела
Товароносимост при 4 км/ч	1440 kg
Товароносимост при 6 км/ч	1200 kg
Статичен Товароносимост	2400 kg
Температурен диапазон (минимален)	-10 °C
Температурен диапазон (максимален)	60 °C
Обща височина	305 mm
Обща ширина	98 mm
Общо тегло	9,395 kg

## КОЛЕЛО

Материал на тялото	Чугун
Материал на реазбата	Полиуретан, Пресовано
Лагер	Прецизен сачмен лагер
Ос	Завинтен с гайка
Цвят на Колело	Медено жълто (RAL1005)
Предпазители за резби	С предпазно устройство за резба
Диаметър	250 mm
Ширина на Резба	50 mm
Ширина на тялото	50 mm
Твърдост на Резба (A)	92 Бръснач A
Твърдост на Резба (D)	42 Бръснач D

## ВИЛКА

Материал	Чугун или ковано желязо, тежко
Форма Вилица	Обхват Закалено
Цвят	Синьо покритие
	✓
Диаметър на купол	96 mm

## ПРИЛЯГАНЕ

Тип на фитинга	Правоъгълна плака
Дължина на плаката	135 mm
Ширина на плаката	110 mm
Дължина на отвора на плаката (минимална)	75 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)	80 mm
Ширина на отвора на плаката (минимална)	75 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)	105 mm
Диаметър на отвора на плаката	11 mm

# КАРРА

9688FTP250P63 CL67

EAN 4031582316261

Номер на поръчката 00802635



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## ТЕХНИЧЕСКИ ЧЕРТЕЖИ

