

LINEA LIGHT

5925UAO075L51-10 RAL9002

EAN 4031582377606



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону	● ● ● ● ○
Шум руху	● ● ● ● ○
Атритація	● ● ● ● ○
Стійкість до корозії	● ● ● ● ○

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту	Linea light
Тип	Поворотний Колісна опора за допомогою Гальмо колеса
Стандартний	EN12528 — Меблеві колісні опори
ОбВантажопідйомність 3 км/год	90 kg
Електропровідність	Hi
Нержавіюча сталь	Hi
Статичний Вантажопідйомність	180 kg
Діапазон температур (мінімальний)	-20 °C
Діапазон температур (максимальний)	60 °C
Загальна висота	75,5 mm
Загальна ширина	55 mm
Загальна вага	0,18 kg

КРОНШТЕЙН

Матеріал корпусу	Поліамід
Вила Форма	Кронштейн подвійного Колесо
Поворотний вузол	Стрижень, обертання
Колір	Сіро-білий (RAL9002)
Офсет (Зсув)	23 mm
Радіус повороту	81 mm
Поворотне з'єднання	162 mm
Діаметр ковпачка	30 mm

КОЛЕСО

Матеріал тіла	Поліамід
Матеріал протектору	Поліуретан, Інжекційний
Носіння	Підшипник ковзання
Захист різьби	Без різьби
Діаметр	75 mm
Протектор	15 mm
Твердість Протектор (A)	92 Прибережна A

ВСТАНОВЛЕННЯ

Тип налаштування	Глухий отвір для з'єднання B10
Діаметр Болт отвору Діаметр отвору	10 mm

Deutscher
Konstruktor
ClubHaropoda
Interzumproduct
design
awardIF
Дизайн
Award

LINEA LIGHT

5925UAO075L51-10 RAL9002

EAN 4031582377606



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings

