

LINEA LIGHT

5925UAP100L51-11 7001/3000/7015

EAN 4031582350562



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

WYDAJNOŚĆ

Wydajność rolek	● ● ● ● ○
Hałas ruchowy	● ● ● ● ○
Odejście	● ● ● ● ○
Odporność na korozję	● ● ● ● ○

PODSTAWOWE ATUTY

Nazwa produktu	Linea light
Typ	Kółko obrotowe z Hamulec koła
Standardowy	EN12528 – Kółka meblowe
Nośność przy 3 km/h	100 kg
Przewodzące prąd elektryczny	Nie
Nierdzewne	Nie
Nośność statyczne	200 kg
Zakres temperatur (minimalny)	-10 °C
Zakres temperatur (maksymalny)	40 °C
Wysokość całkowita	100 mm
Szerokość całkowita	73 mm
Waga całkowita	0,44 kg

OBUDOWA

Materiał obudowy	Poliamid
Kształt Widelec	Obudowa na dwa Koło
Łożysko obrotowe	Trzpień , obrotowy
Kolor	Srebrnoszary (RAL7001)
Wysięg	32 mm
Promień działania koła	102 mm
Zasięg działania koła	204 mm
Średnica kopuły	41 mm

KOŁO

Materiał ciała	Poliamid
Materiał bieżni	Poliuretan, Wtrysk
Łożysko	Łożysko kulkowe precyzyjne
Kolor Bieżnia	Szary blaszkowy (RAL7015)
Kolor Koło	Szary blaszkowy (RAL7015)
Ostony gwintu	Z ostoną gwintu
Średnica	100 mm
Szerokość Bieżnia	20 mm
Średnica otworu Oś	0 mm
Długość piasty	0 mm
Szerokość korpusu	20 mm
Twardość Bieżnia (A)	92 Shore A

MOCOWANIE

Typ mocowania	Otwór nieprzelotowy do mocowania B10
Średnica otworu Trzpień	11 mm

Klub
Projektant
DeutscherNagroda
Interzumproduct
design
awardIF
nagroda
za projekt

LINEA LIGHT




5925UAP100L51-11 7001/3000/7015

EAN 4031582350562

Numer zamówienia 00770455
Rysunki produktu



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Klub
Projektant
Deutscher



Nagroda
Interzum



product
design
award

IF
nagroda
za projekt