

NOVATECH

ETP 080X34-Ø12 HL32

EAN 4031582329353

Numéro de commande 00806830



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

ROUE

Corps de roue	Acier, fer
Bandage	Polyuréthane, coulé
Roulement	Roulement à billes de précision
Couleur de la roue	Jaune miel (RAL1005)
Pare-fils	Avec pare-fils
Diamètre	80 mm
Largeur du bandage	34 mm
Diamètre de l'alésage	12 mm
Longueur de moyeu	32 mm
Largeur du corps de roue	34 mm
Dureté du bandage (A)	92 Shore A
Dureté du bandage (D)	42 Shore D
Type de roulement	6201

PERFORMANCE

Performance de roulage ●●●●○

Bruit de mouvement ●●●○○

Usure ●●●●○

Résistance à la corrosion ●●●○○

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Novatech
Type	Roue
Norme	EN12532 - roulette de manutention
Capacité de charge à 4 km/h	200 kg
Capacité de charge à 6 km/h	160 kg
Capacité de charge statique	400 kg
Plage de température (minimale)	-10 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Poids	0,547 kg

NOVATECH

ETP 080X34-Ø12 HL32

EAN 4031582329353

Numéro de commande 00806830



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

PLANS TECHNIQUES

