

# ZETA REVERSE

468SITP125P63 soft cv

EAN 4031582398373



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

## PERFORMANCE

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Performance de roulage    | ● ● ● ● ○ |
| Bruit de mouvement        | ● ● ● ● ○ |
| Usure                     | ● ● ● ● ○ |
| Résistance à la corrosion | ● ● ● ● ○ |

## ATTRIBUTS PRINCIPAUX

|                                 |                                                         |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Nom du produit                  | Zeta reverse                                            |
| Type                            | Roulette pivotante avec rappel de direction automatique |
| Norme                           | EN12532 - roulette de manutention                       |
| Capacité de charge à 4 km/h     | 400 kg                                                  |
| Capacité de charge à 6 km/h     | 320 kg                                                  |
| Conducteur d'électricité        | Non                                                     |
| Inoxydable                      | Non                                                     |
| Capacité de charge statique     | 800 kg                                                  |
| Plage de température (minimale) | -10 °C                                                  |
| Plage de température (maximale) | 60 °C                                                   |
| Hauteur                         | 164 mm                                                  |
| Largeur totale                  | 96 mm                                                   |
| Poids                           | 2,97 kg                                                 |

## CHAPE

|                         |                                                  |
|-------------------------|--------------------------------------------------|
| Matériau de la chape    | Acier renforcé                                   |
| Forme de la chape       | Galbée, renforcée                                |
| Pivot                   | Double rangée de billes, renforcée ou inoxydable |
| Couleur de la chape     | Zingué bleu                                      |
| Déport                  | 55 mm                                            |
| Rayon d'encombrement    | 117,5 mm                                         |
| Diamètre d'encombrement | 235 mm                                           |
| Diamètre du dôme        | 96 mm                                            |

## ROUE

|                          |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|
| Tread profile            | convexe                         |
| Tread hardness           | souple                          |
| Corps de roue            | Aluminium                       |
| Bandage                  | Polyuréthane, coulé             |
| Roulement                | Roulement à billes de précision |
| Axe                      | axe de roue boulonné            |
| Couleur de la roue       | Gris trafic A (RAL7042)         |
| Pare-fils                | Sans pare-fils                  |
| Diamètre                 | 125 mm                          |
| Largeur du bandage       | 50 mm                           |
| Largeur du corps de roue | 50 mm                           |
| Dureté du bandage (A)    | 80 Shore A                      |

## FIXATION

|                                            |                       |
|--------------------------------------------|-----------------------|
| Type de fixation                           | Platine rectangulaire |
| Longueur de la platine                     | 137 mm                |
| Largeur de la platine                      | 105 mm                |
| Longueur des trous de la platine (minimum) | 75 mm                 |
| Longueur des trous de la platine (maximum) | 80 mm                 |
| Largeur des trous de la platine (minimum)  | 75 mm                 |
| Largeur des trous de la platine (maximum)  | 105 mm                |
| Diamètre des trous de la platine           | 11 mm                 |

# ZETA REVERSE

468SITP125P63 soft cv

EAN 4031582398373

Numéro de commande 00860896  
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

