

BASETECH

POI 038x20-Ø6,1 HL21,5

EAN 4031582320695



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ○ ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ○ ○
Slijtage	● ● ● ○ ○
Corrosiebestendigheid	● ● ● ○ ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Basetech
Type	Wiel
Standaard	EN12530 - Hulpmiddelen zwenkwielen
Draagvermogen bij 3 km/h	35 kg
Elektrisch geleidend	Nee
Roestvrij	Nee
Statisch draagvermogen	70 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-20 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	60 °C
Totaal gewicht	0,01 kg

WIEL

Materiaal wielkern	Polypropyleen
Materiaal loopvlak	Identiek aan Wiel
Lagering	Glijlager met Afstandsbuis
Wielkleur	Grafietzwart (RAL9011)
Afdekkapjes	Zonder schroefdraadbeschermer
Diameter	38 mm
Breedte Loopvlak	20 mm
Diameter Asgat	6 mm
Naaflengte	21,5 mm
Breedte wielkern	20 mm
Hardheid van het Loopvlak (D)	65 Shore D

BASETECH

POI 038x20-Ø6,1 HL21,5

EAN 4031582320695

Bestelnummer 00050767
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

