


NOVATECH

ETP 085X115-Ø30 HL115

EAN 4031582330380

Bestelnummer 00839737



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ● ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ○ ○
Verloop	● ● ● ● ○
Corrosieweerstand	● ● ● ○ ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Novatech
Type	Wiel
Standaard	EN12532 - Transportuitrusting
Draagvermogen bij 4 km/u	850 kg
Draagvermogen bij 6 km/u	680 kg
Statisch Draagvermogen	1700 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-10 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	60 °C
Totaal gewicht	1,524 kg

WIEL

Wielkern materiaal	Staal, ijzer
Materiaal loopvlak	Polyurethaan, Gegoten
Lager	Precisie kogellagers
Kleur Wiel	Honinggeel (RAL1005)
Afdekkapjes	Met afdekkapjes
Diameter	85 mm
Breedte Loopvlak	115 mm
Asgatdiameter	30 mm
Naaflengte	115 mm
Breedte wielkern	115 mm
Hardheid van het loopvlak (A)	92 Shore A
Hardheid van het loopvlak (D)	42 Shore D
Type lager	6006

NOVATECH

ETP 085X115-Ø30 HL115

EAN 4031582330380
Bestelnummer 00839737



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE TEKENINGEN

