

# NOVATECH

ETP 082X70-Ø20 HL70

EAN 4031582318715

Número de pedido 00802292



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imagen puede diferir del producto original

## RENDIMIENTO

Rendimiento del rodillo ●●●●○

Ruido de movimiento ●●●○○

Desgaste ●●●●○

Resistencia a la corrosión ●●●○○

## ATRIBUTOS PRINCIPALES

Nombre del producto Novatech

Tipo Aro

Estándar EN12532 - Material de transporte

Capacidad de carga a 4 km/h 700 kg

Capacidad de carga a 6 km/h 840 kg

Capacidad de carga estática 1400 kg

Rango de temperatura (mínimo) -10 °C

Rango de temperatura (máximo) 60 °C

Peso total 0,948 kg

## ARO

Material del cuerpo Acero, hierro

Material de la banda de rodadura Poliuretano, Fundido

Cojinete Rodamiento de bolas de precisión

Color Aro Amarillo miel (RAL1005)

Protectores de hilo Con protector de roscas

Diámetro 82 mm

Ancho de Banda de rodadura 70 mm

Diámetro del agujero del Eje 20 mm

Longitud del cubo 70 mm

Anchura del cuerpo 70 mm

Dureza de la Banda de rodadura (A) 92 Shore A

Dureza de la Banda de rodadura (D) 42 Shore D

Tipo de cojinete 6204

# NOVATECH

ETP 082X70-Ø20 HL70

EAN 4031582318715

Número de pedido 00802292



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DIBUJOS TÉCNICOS

