

# FORMA

6941UFP125R05-28 GREY

EAN 4031582476514



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

## PERFORMANCE

Performance de roulage ●●●●○

Bruit de mouvement ●●●●○

Usure ●●●●○

Résistance à la corrosion ●●●○○

## ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Forma
Type	Roulette pivotante à blocage directionnel
Capacité de charge à 3 km/h	125 kg
Plage de température (minimale)	-18 °C
Plage de température (maximale)	120 °C
Hauteur	190 mm

## ROUE

Corps de roue	Polyamide
	souple
Bandage	Caoutchouc élastique, non marquant, vulcanisé
Roulement	Roulement à billes de précision
Pare-fils	Avec pare-fils
Diamètre	125 mm
Largeur du bandage	18 mm
Dureté du bandage (A)	60 Shore A

## CHAPE

Matériau	Zamac / Aluminium
Forme de la chape	Roulette jumelée
Pivot	Roulement à billes de précision
Déport	41 mm
Rayon d'encombrement	109 mm

## FIXATION

Type de fixation	Tige, ronde
Diamètre du trou central	28 mm
Longueur de la vis	40 mm

# FORMA

6941UFP125R05-28 GREY

EAN 4031582476514



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## PLANS TECHNIQUES

---

