

NOVATECH

FTP 400X100-Ø40 HL120

EAN 4031582319491

Номер заказа 00801334



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

КОЛЕСО

Материал корпуса	Литье
Материал протектора	Полиуретан, Литой
Подшипник	Прецизионный шариковый подшипник
Цвет Колесо	Медово-желтый (RAL1005)
Защита от проводов	С защитой резьбы
Диаметр	400 mm
Ширина Протектор	100 mm
Диаметр отверстия Ось	40 mm
Длина хаба	120 mm
Ширина тела	100 mm
Твердость Протектор (A)	92 Береговая A
Твердость Протектор (D)	42 Береговая D

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона ●●●●○

Шум движения ●●●○

Исчезновение ●●●●○

Устойчивость к коррозии ●●●○

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

Название продукта	Novatech
Стандартный	EN12533 - Высоконагруженные колесные опоры
Грузоподъемность при 4 км/ч	3840 kg
Грузоподъемность при 6 км/ч	3200 kg
Грузоподъемность статическая	6400 kg
Диапазон температур (минимальный)	-10 °C
Диапазон температур (максимальный)	60 °C
Общий вес	28,235 kg

ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ

