

KAPPA LOAD

9652ITP160P63 flat kick pedal

EAN 4031582445299



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

성능

롤 성능	● ● ● ● ○ ○
움직임 소음	● ● ● ● ○ ○
내마모성	● ● ● ● ● ○
부식방지	● ● ● ● ○ ○

핵심 속성

제품명	Kappa load
하우징 유형	회전식 캐스터, 토탈락, 캐스터의 헤드 엔드
표준	EN12533 - 고하중 캐스터
4km/h에서의 적재 용량	800 kg
6km/h에서의 적재 용량	640 kg
전기 전도성	아니요
스테인리스	아니요
정지 중 하중용량	1600 kg
온도 범위(최소)	-20 °C
온도 범위(최대)	60 °C
총높이	205 mm

하우징

주택 자재	주철 또는 단조철, 무거움
Fork 외형	다양한 강화
스위블 베어링	딥 그루브 볼 스러스트 롤러 베어링
오프셋	58 mm
회전 반경	183 mm
회전 간섭	366 mm
Lubrication nipple	1

휠

Tread profile	평평한
차체 재질	알루미늄
트레드 재질	폴리우레탄, 주조
베어링	정밀 볼 베어링
차축	너트로 고정
스레드 가드	스레드가드 없음
직경	160 mm
트레드 폭	50 mm
트레드의 경도(A)	92 Shore A

피팅

피팅 유형	직사각형 플레이트
플레이트 길이	135 mm
플레이트 너비	110 mm
플레이트 홀 길이(최대)	105 mm
플레이트 구멍 너비(최소)	75 mm
플레이트 구멍 너비(최대)	80 mm
플레이트 구멍 직경	11 mm

KAPPA LOAD

9652ITP160P63 flat kick pedal

EAN 4031582445299



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings

