

STORA

2370PIP125S74

EAN 4031582369328



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ○ ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ○ ○
Slijtage	● ● ● ○ ○
Corrosiebestendigheid	● ● ● ○ ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Stora
Behuizingstype	Wielen
Standaard	EN12530 - Hulpmiddelen zwenkwielen
Draagvermogen bij 3 km/h	100 kg
Statisch draagvermogen	200 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-20 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	60 °C
Totale hoogte	154 mm

WIEL

Materiaal wielkern	Polypropyleen
Materiaal loopvlak	Massief rubber, niet-markerend
Lagering	Precisie kogellagers
Afdekkapjes	Met draadbeschermer
Diameter	125 mm
Breedte Loopvlak	32 mm
Hardheid van het Loopvlak (A)	75 Shore A

BEHUIZING

Materiaal	Staalplaat, medium
Vork Vorm	Slank
Zwenklager	Twee balraces
Offset	38 mm
Zwenk radius	100,5 mm
Draaicirkel	201 mm

FITTING

Type bevestiging	Draadbout met Zeshoekige hals, bovenkant, met klinknagels
------------------	---