

GALEA STAINLESS

5080PJM125P60-90X70

EAN 4031582308747
Bestelnummer 00079388

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

| | |
|-------------------|-----------|
| Rolprestaties | ● ● ● ○ ○ |
| Bewegingsgeluid | ● ● ● ○ ○ |
| Verloop | ● ● ● ○ ○ |
| Corrosieweerstand | ● ● ● ● ● |

KERNKENMERKEN

| | |
|------------------------------|---------------------------------|
| Productnaam | Galea stainless |
| Type | Zwenkwiel |
| Standaard | EN12530 - Apparaten zwenkwielen |
| Draagvermogen bij 3 km/u | 100 kg |
| Roestvrij | ✓ |
| Statisch Draagvermogen | 200 kg |
| Temperatuurbereik (minimaal) | -20 °C |
| Temperatuurbereik (maximaal) | 60 °C |
| Totale hoogte | 163 mm |
| Totaal gewicht | 0,509 kg |

WIEL

| | |
|-------------------------------|------------------------|
| Wielkern materiaal | Polypropyleen |
| Materiaal loopvlak | Thermoplastisch rubber |
| Lager | Glijlager, roestvrij |
| Afdekkapjes | Met afdekkapjes |
| Diameter | 125 mm |
| Breedte Loopvlak | 30 mm |
| Hardheid van het loopvlak (A) | 87 Shore A |

VORK

| | |
|--------------|---|
| Materiaal | Polyamide |
| Vork Vorm | Gesloten |
| Zwenklager | Dubbele kogeldraaikrans, versterkt of roestvrij |
| Offset | 40 mm |
| Zwenk radius | 102,5 mm |
| Uitzwenking | 205 mm |

BEVESTIGING

| | |
|------------------------------------|--------------------|
| Type bevestiging | Rechthoekige plaat |
| Lengte plaat | 90 mm |
| Breedte plaat | 70 mm |
| Lengte bevestigingsgat (minimaal) | 60 mm |
| Lengte bevestigingsgat (maximaal) | 70 mm |
| Breedte bevestigingsgat (minimaal) | 50 mm |
| Breedte bevestigingsgat (maximaal) | 55 mm |
| Diameter bevestigingsgat | 8 mm |

GALEA STAINLESS

5080PJM125P60-90X70

EAN 4031582308747
Bestelnummer 00079388



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE TEKENINGEN

